

Garant**XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Vhodné pro:

Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

Obsah:

50 × 215186 ST1400

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,21 mm
Obsah	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB7515
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	CVD

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	230 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

XNEX 080608 Typ ST1400

215186 ST1400