

# Yale

## Ocelový naviják SJ, Nosnost: 1,5t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086040 1,5
GTIN	4025092080897
Třída artiklu	08Y

### Popis

**Provedení:**

Závitový ozubený hřeben se zvedacím pouzdem.

Samostatná zátěžová tlaková brzda drží bezpečně náklad v určené výšce.

Ocelový naviják typ SJ s řehťakovou klikou podle bezpečnostních předpisů.

**Norma:**

**DIN 7355**

### Technický popis

Výška zdvihu	1085 mm
Nosnost	1500 kg
Hmotnost	17 kg
Konstrukční výška	725 mm
Druh produktu	Zvedák vozíku / strojní zvedák

