

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5255 M8
GTIN	4067263090632
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Celková délka L	90 mm
Rozměr závitů	M8
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Obsah	10
Hloubka závitů	20 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	6,2 mm

Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	M
Ø stopky D _s	8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M8

135255 M8