

**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Velikost / počet kusů: 150612/30**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Třída artiklu	GGN

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 200 mm/min
Obsah	250787 HBT020
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Posuv $f$	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusů	30
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG150612
Typ	HBT020
Lamač třísek	PR
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

---

## Příslušenství

DNMG 150612 Typ HBT020

250787 HBT020