

**Garant****Upichovací destička neutrální, HU7310, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:  
2,2/30**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2712 2,2/30
GTIN	4067263096467
Třída artiklu	GGN

## Popis

**Vhodné pro:**

Upichovací hrot č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

## Technický popis

Počet kusů	30
Posuv f	0,07 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w	±0,1 mm
Obsah	273310 2,2
Typ	HU7310
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	230 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## **Příslušenství**

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 2,2 mm

273310 2,2