

Garant**Upichovací destička neutrální, HU7310, Šířka zápichu w (mm) / počet ks:
3,1/30**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2712 3,1/30
GTIN	4067263096481
Třída artiklu	GGN

Popis

Vhodné pro:

Upichovací hrot č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

Technický popis

Obsah	273310 3,1
Počet kusů	30
Rohový rádius R	0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w	±0,1 mm
Posuv f	0,1 mm/ot,
Typ	HU7310
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	230 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 3,1 mm

273310 3,1