

HOLEX**Upichovací destička neutrální, HBX25, Šířka zápichu w (mm) / počet ks: 3,1/30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2715 3,1/30
GTIN	4067263096726
Třída artiklu	GGN

Popis**Vhodné pro:**

Upichovací planžeta č. 273000.

Technický popis

Počet kusů	30
Obsah	273010 3,1
Posuv f	0,1 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	±0,1 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Typ	HBX25
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upichovací destička neutrální Šířka zápichu w 3,1 mm

273010 3,1