

HOLEX**Digitální posuvné měřítko, rozsah měření 150 mm ABS, Počet posuvných měřítek: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412822 10
GTIN	4067263100010
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Digitální posuvné měřítko s **absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.**
- **Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.**
- **S robustním kovovým pouzdrem.**

Rozsah dodávky:

10 x posuvné měřítko č. 412821 vel. 150. Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu

Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Automatické vypnutí	ano
Rozsah měření	0 - 150 mm
Materiál pláště	Kov
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	± 0,03 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Počet obsažených baterií	10
Odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozlišení	0,01 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412230