

Garant**Sada posuvných měřítek, rozsah měření 150 mm nonius 1/50, Počet posuvných měřítek: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410107 10
GTIN	4067263100034
Třída artiklu	40Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Měřicí plochy jemně lapované.

Rozsah dodávky:

10 x posuvné měřítko č. 410105 vel. 150.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Kalibrování	A1
Norma	ISO 13385
Stupnice	1/128 palec

Obal	Pouzdro
Stupnice	1/50 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,02 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Hloubkoměr	Ø 1,6
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/410107-10>