

**Garant**

**Sada digitálních posuvných měřitek s hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm IP67 s datovým výstupem, Počet posuvných měřitek: 3**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412691 3
GTIN	4067263100249
Třída artiklu	41A

**Popis****Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách nečinnosti se systém automaticky přepne do režimu úspory energie a opět se aktivuje pouhým posuvem měřítka. Naměřená hodnota a nulový bod přitom zůstávají zachováni.

2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene.** Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu – včetně datového kabelu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

**3x posuvné měřítko** č. 412690 vel. 150 **3x posuvné měřítko** č. 412690 vel. 150

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

**Náhradní díl:**

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

**Technický popis**

Rozlišení	0,01 mm
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Kalibrování	A1
Ochranná třída IP	IP 67
Odečet	0,0005 palec
Délka měřicí čelisti	40 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Počet obsažených baterií	3
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

## Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Rozhraní klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B