

Garant**APMT 133508 TR, HB7520, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215381 UNI
GTIN	4045197601377
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 6 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	13 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	6 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 133508 TR
Druh	HB7520
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování