

**Garant****APMT 180508 ER, HB7935, Typ: TI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215254 TI
GTIN	4045197696199
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 9 \text{ mm}$ .

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,17 mm

**Technický popis**

Typ	TI
Posuv $f_z$ na zub	0,17 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180508 ER
Typ	HB7935
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		