Garant

APMT 133504 ER, HB7520, Typ: ST900

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:
Směrné hodnoty pro a_e = 0,25×D / a_p = 4 mm, $a_{p\,max}$ = 6 mm.
Rohový rádius: 0,4 mm
Posuv f_z na zub: 0,15 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	ST900
Rohový rádius	0,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 133504 ER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm²	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		