



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Třída artiklu	03B

## Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.Softgrip. KickBack-Control s automatickým vypínáním v případech blokování, rovněž i jedinečná precizní spojka a brzda motoru. 13mm kovové vrtací sklíčidlo Auto-Lock. Vysoký točivý moment.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ion akumulátorů, rychlonabíječky, L-BOXXu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

## Technický popis

Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napětí akumulátorů	18 V

Označení výrobce	GSR 18V-60C
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Typické použití	Strong
Maximální utahovací moment měkký	31 Nm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Dřevo
Hmotnost	18 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	15 - 13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčový motor, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v boxu L-Boxx

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion ProCore, 4,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: C18V

073856 C18

073863 C18

Základní sada akumulátorů ProCore, 4,0 Ah, Typ  
akumulátoru, napětí akumulátoru: C18V

---