

Garant**APET 180505 FR, HU7810, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215202 ALU
GTIN	4045197600288
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APET 180505 FR
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		