

Garant**APMT 133504 SR, HB7510, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215325 ST1400
GTIN	4045197673565
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,15 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 133504 SR
Typ	HB7510
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		