

Garant**APMT 180512 SR, HB7520, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215238 ST1400
GTIN	4045197600998
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Rohový rádius: 1,2 mm

Posuv f_z na zub: 0,25 mmmaximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 9 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Rohový rádius	1,2 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	9 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	9 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 180512 SR
Druh	HB7520

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování