

Garant**APMT 133524 TR, HB7520, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215389 UNI
GTIN	4045197673664
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Rohový rádius: 2,4 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	2,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 133524 TR
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		