

**Garant****APMT 180508 TR, HB7520, Typ: UNI**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215262 UNI
GTIN	4045197601070
Třída artiklu	21A

## Popis

**Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

## Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180508 TR
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		