

Garant**APMT 133504 ER, HB7730, Typ: GG**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215368 GG |
| GTIN | 4045197601339 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Posuv f_z na zub | 0,18 mm |
| Typ | Litina |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řada | Softcut® |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | APMT 133504 ER |
| Typ | HB7730 |
| Řezný materiál | TK |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------|-----------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | vhodný | 250 m/min | K |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |