

Garant**List HSS šířka ap = 1,5 mm, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218440 100/8
GTIN	4045197534101
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákržku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákržku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do Ø D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

Sada upevňovacích šroubů	219985
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1113

Ø břitu D _c	100 mm
Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů 10dílná	219985
----------------------------------	--------