

HEDI

Závěsný rozvaděč energií, Typ: 250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081142 250
GTIN	4003644015771
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdrem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.

- **Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.**
- **Závěsné oko a masivní hák na nástroje.**
- **S ochranou proti stříkající vodě IPX4.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Upozornění:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

Technický popis

Typ	250
-----	-----

Šířka	227 mm
Jmenovitý výkon	3,5 kW
Výška	305 mm
Hloubka	212 mm
Počet zásuvek 250 V	6
Ochranná třída IP	IP X4
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Rozvaděče energií