

Garant**List HSS šířka $a_p = 1,5 \text{ mm}$, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 125/10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	218440 125/10
GTIN	4045197534118
Třída artiklu	21P

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám**.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200 \text{ mm}$.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

$\varnothing$ břitu D_c	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1113

Sada upevňovacích šroubů	219985
Počet břitů Z	10
Tvar stopky	s otvorem
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů 10dílná	219985
----------------------------------	--------