

**Garant****TK válcový upínač dlouhý, válcová stopka, Pro Ø řezné hlavy D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210562 25
GTIN	4045197558046
Třída artiklu	21Z

**Popis****Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti  $\leq 10 \mu\text{m}$**  díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). **Tolerance = h6.**

**Upozornění:**

**Maximální hloubka frézování** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

**Technický popis**

Vnější Ø $d_1$	24,8 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Užitná délka $L_1$	124 mm
Pro Ø řezné hlavy D	25 mm
Doporučený utahovací moment	35 Nm
Celková délka L	190 mm
Řada	TopCut
Upnutí	válcová stopka
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

