

HEDI**Kabelový buben ocelový plech, Typ: 50V****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081105 50V
GTIN	4003644004652
Třída artiklu	08B

Popis**Provedení:**

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači. Pro použití v suchém prostředí.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Síťové napětí	250 V
Délka kabelu	50 m
Materiál kabelu	PVC
Konstrukce kabelu	3G1,5
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W

Technický list

Třída kabelu	H05VV-F
Ochranná třída IP	IP 20
Materiál pouzdra	Ocelový plech
Počet zásuvek	4
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ne
Druh produktu	Kabelový buben