

**Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 63/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222500 63/7
GTIN	7291075311389
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální **hospodárnost** díky 8břítým vyměnitelným břitovým destičkám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Technický popis

Maximální vnější Ø D_{max}	72,4 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	4,6 mm
Počet břitů Z	7
Řada	DOVEIQMILL
Ø břítu D_c	63 mm

Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SYHU0704..
Označení výrobce	IQ845 FSY D063-07-22-R07
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení k	50 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rovinné frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky5dílná Typ 4	229695 4
--	----------