

**Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální **hospodárnost** díky 8břítým vyměnitelným břitovým destičkám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Technický popis

Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SYHU0704..
Ø břitu D _c	80 mm
Řada	DOVEIQMILL
Počet břitů Z	6
Celková délka L _{celk.}	50 mm

Maximální vnější $\varnothing D_{\max}$	89,4 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4,6 mm
Označení výrobce	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	50 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rovinné frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 4	229695 4
---	----------