

**TPKT 1003PDR, IC5400, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Technický popis

Posuv f_z	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 1003PDR
Řada	HELI3MILL
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Typ	IC5400
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	320 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		