

**TDKT 1505PDR, IC845, Typ: ST1400****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f_z	0,21 mm
Počet výměn/řezání	3
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	ST1400
Řada	HELI3MILL
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKT 1505PDR
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Typ	IC845
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		