

**SYHU 0704ADN, IC840, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,16 mm
Řada	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADN

Typ	IC840
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		