

**Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 125/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Řada	HELISLOT
Upínací otvor Ø	32 mm
Délka límce L ₁	30,5 mm
Efektivní počet břitů Z _{eff}	6
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Celková délka L _{celk.}	45 mm

Ø břitu D_c	125 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	33 mm
Šířka drážky a_p	16 mm
Označení výrobce	FDN D125-16-32-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------