

# Yale

## Hydraulický pístový zvedák JH, Nosnost: 4t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086045 4
GTIN	4025092162739
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Robustní konstrukce s velkou základovou deskou pro stabilní umístění, s měřičem omezení tlaku. Čerpadlová překlápěcí páka s lehkým chodem s lícováním na ovládání ventilu. Talíř žebrovaný a kromě toho s možností vytočení pomocí závitů.

### Technický popis

Nejmenší konstrukční výška	205 mm
Výška zdvihu	126 mm
Maximální nosnost	4 t
Druh produktu	Zvedák vozíku / strojní zvedák