



Řezné vložky TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 5/0,35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274224 5/0,35
GTIN	7291075310603
Třída artiklu	26A

Popis

Provedení:

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Optimální kontrola třísek a odvádění třísek. Nízké až střední posuvy.

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274202 – 274205.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	5 mm
Rohový rádius R	0,35 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Posuv f	0,12 - 0,2 mm/ot,
Řada	TANG-GRIP

Označení výrobce	TNF 5M-IQ IC808
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů