



## Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 150-500mm



### Údaje o objednávce

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 274204 150-500 |
| GTIN           | 7291075310658  |
| Třída artiklu  | 26D            |

### Popis

**Provedení:**

Se dvěma opěrami destiček.

**Použití:**

Pro axiální zapichování.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

### Technický popis

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Hloubka zápichu $t_{max}$ | 32 mm          |
| Šířka zápichu $w$         | 4 mm           |
| Řada                      | TANG-GRIP      |
| Celková délka $L$         | 150 mm         |
| WB_2                      | 5,2 mm         |
| WF                        | 3,8 mm         |
| Výška stopky $h_s$        | 32 mm          |
| Funkční výška $h_1$       | 24,8 mm        |
| Označení výrobce          | TNFFH 150R-4IQ |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Délka vyložení               | 32 mm               |
| Způsob použití               | pravý               |
| Vnitřní chlazení             | ne                  |
| Možnost axiálního upichování | ano                 |
| Druh produktu                | Soustružnický držák |