

**Nožový držák HELIGRIP HELI, vlevo, Velikost dříku / šířka zápichu w: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273767 25/4
GTIN	7291075031447
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Provedení s rádiusem (obrázek 2).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Celková délka L	140 mm
Délka hlavy L ₁	42 mm
WF	23,4 mm
Řada	HELI-GRIP
Velikost stopky	25 mm
Šířka zápichu w	4 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
CWX	4,76 mm
Označení výrobce	HELIL 2525-4T25
Způsob použití	vlevo

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák