



## Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, vlevo, Velikost stopky / velikost destičky: 12/24mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273925 12/24
GTIN	7291075171945
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

### Technický popis

Řada	PENTACUT
Celková délka L	120 mm
Velikost stopky	12 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	6,5 mm
Délka hlavy $L_1$	19,5 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Označení výrobce	PCHL 12-24
Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

