



## Vyměnitelné břity PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/24mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273937 2/24
GTIN	7291075151442
Třída artiklu	26K

### Popis

**Provedení:**

Pozitivní tvarovač třísky. Měkký řez. Nízké až střední posuvy.

**Použití:**

Volba číslo jedna pro přesné zapichování. Je možné i upichování. Vhodné i pro přerušované řezy.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 273924–273925.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Šířka zápichu w	2 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
BW	4 mm
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Hloubka zápichu $t_{max}$	6 mm

Tolerance šířky zápichu w	0,02 mm
Tolerance rohový rádius R	0,03 mm
Velikost destiček Ø d	24 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 24N200J020 IC908
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	J
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů