



Nožový držák PENTACUT PCH-17, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 20/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956 – 273959.

Upozornění:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

Technický popis

Délka hlavy L_1	17 mm
Hloubka zápichu t_{max}	4 mm
Řada	PENTACUT
Celková délka L	120 mm
Velikost stopky	20 mm
OAH	25,6 mm
Velikost destiček	17 mm
Označení výrobce	PCHRS 20-17
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák