



Řezné vložky PENTA 17 N-P levý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,5/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273957 1,5/17
GTIN	7291075389890
Třída artiklu	26K

Popis

Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.

Pro zapichování a upichování. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950–273951.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	1,5 mm
Rohový rádius R	0,1 mm
Hloubka zápichu t_{max}	4 mm
Posuv f	0,02 - 0,07 mm/ot,
CUTDIA	8 mm

Velikost destiček Ø d	17 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 17N150P010LS IC1008
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů