



Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 180-800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273769 180-800
GTIN	7291075033489
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Upozornění:

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

Technický popis

Řada	HELI-GRIP
Celková délka L	150 mm
WF	26 mm
H	25 mm
Hloubka zápichu t_{max}	32 mm
Délka hlavy L_1	51 mm
OAH	37 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Označení výrobce	HFHL 25-180-5T32
B	25 mm

Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák