



## Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 100-180mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273769 100-180
GTIN	7291075033731
Třída artiklu	26D

### Popis

**Použití:**

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

**Upozornění:**

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

### Technický popis

Celková délka L	150 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Řada	HELI-GRIP
Šířka zápichu w	6 mm
WF	26,4 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	32 mm
Délka hlavy $L_1$	51 mm
Označení výrobce	HFHL 25-100-6T32
B	25 mm

Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák