



Vyměnitelné břity MINCUT MIFR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/8mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270426 2/8 |
| GTIN | 7291075262520 |
| Třída artiklu | 26J |

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Velikost destiček \varnothing d | 8 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 5,5 mm |
| WF | 2,8 mm |
| INSL | 17,7 mm |
| DAXN-DAXX | 8 - 16 mm |
| Posuv f čelní soustružení | 0,02 - 0,06 mm/ot, |
| Posuv f axiální zapichování | 0,02 - 0,1 mm/ot, |
| Rohový rádius R | 0,2 mm |
| Typ | IC908 |
| Hlavní způsob použití | UNI |
| Podmínky řezu | kontinuální |

Řezná rychlost v_c hlavní použití

80 - 140 mm/min

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička