



## Vyměnitelné břity MINCUT MIFR plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Třída artiklu	26J

### Popis

**Provedení:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

**Vhodné pro:**

Vyvrtávací tyče č. 270420.

### Technický popis

Velikost destiček $\varnothing$ d	10 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	9 mm
WF	3 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Rohový rádius R	1 mm
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití

80 - 140 mm/min

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička