



Vyměnitelné břity MINCUT MIGR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,5/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro vnitřní zapichování při malé hloubce řezu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Šířka zápichu w	1,5 mm
Velikost destiček \varnothing d	8 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	2,1 mm
Minimální \varnothing D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Posuv f soustružení	0,03 - 0,1 mm/ot,
Posuv f zapichování	0,01 - 0,03 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius R	0,05 mm
Řada	MINCUT

Hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,05
Označení výrobce	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička