



Vyměnitelné břity MINCUT MIGR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,5/8mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270422 1,5/8 |
| GTIN | 7291075287011 |
| Třída artiklu | 26J |

Popis

Provedení:

Pro vnitřní zapichování při malé hloubce řezu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Šířka zápichu w | 1,5 mm |
| Velikost destiček \varnothing d | 8 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 2,1 mm |
| Minimální \varnothing D_{min} | 9,2 mm |
| WF | 4,7 mm |
| Posuv f soustružení | 0,03 - 0,1 mm/ot, |
| Posuv f zapichování | 0,01 - 0,03 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Rohový rádius R | 0,05 mm |
| Řada | MINCUT |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Hloubka řezu $a_{p \max}$ | 0,5 |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$ | 0,05 |
| Označení výrobce | MIGR 8-1.50-0.05 IC908 |
| Typ | IC908 |
| Hlavní způsob použití | UNI |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 140 mm/min |
| Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |