



Vyměnitelné břity MINCUT MIFR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 3/10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtačací tyče č. 270420.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	9 mm
Velikost destiček $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost v_c hlavní použití

80 - 140 mm/min

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička