



## Vyměnitelné břity MINCUT MIUR plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1/8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Třída artiklu	26J

### Popis

**Provedení:**

S plným rádiusem pro vnitřní volné zapichování 45°.

**Vhodné pro:**

Vyvrtávací tyče č. 270420.

### Technický popis

Minimální $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	1,1 mm
WF	3,6 mm
Posuv f zapichování	0,01 - 0,03 mm/ot,
Posuv f soustružení	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Rohový rádius R	0,5 mm
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití

80 - 140 mm/min

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička