



Vyměnitelné břity MINCUT MIFR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2,5/15mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	9 mm
Velikost destiček Ø d	15 mm
WF	5,55 mm
Posuv f čelní soustružení	0,03 - 0,04 mm/ot,
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Posuv f axiální zapichování	0,03 - 0,05 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Série	MINCUT
Označení výrobce	MIFR 15-2.50-0.20 IC908
Řezný materiál	IC908

Technický list

Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička