



## Nožový držák DOVEIQGRIP THD, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w: 25/12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

### Technický popis

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Velikost stopky	25 mm
CDX	20 mm
Řada	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Šířka zápichu w	12 mm
Označení výrobce	THDR 2525-12T20-IQ
Délka vyložení	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák