



## Vyměnitelné břity MINCUT MEFL plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2,5/10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Třída artiklu	26J

### Popis

**Provedení:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

**Vhodné pro:**

Vyvrtávací tyče č. 270420.

### Technický popis

WF	3,15 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,06 mm/ot,
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,05 mm/ot,
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Velikost destiček $\varnothing d$	10 mm
Rohový rádius R	1,25 mm
Řada	MINCUT
Označení výrobce	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička